


COD.:

HBL/80/REFR Ø390mm h.160mm

HBL/150/REFR Ø413mm h.250mm

HBL/200/REFR Ø413mm h.230mm



1.
Posizionare il refrattore di plastica sul High Bay / *Place the plastic refractor over the High Bay.*
2.
Inserire le 4 viti in dotazione nei fori corrispondenti sul refrattore / *Insert the 4x supplied screws into the corresponding holes on the refractor.*
3.
Serrare le viti per fissare il refrattore / *Tighten the screws to secure the refractor.*

Nobile Italia S.p.A.	Export Sales Department
www.nobile.it - info@nobile.it	export.dpt@nobile.it
IS REFR HBL - Rev.01 - 01/2024	